

Garant**Konekierretappi erikoispitkä HSS-E, pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134660 M12
GTIN	4045197075802
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsi.**≤ M10: Varsi, **DIN 371**;≥ M12: Varsi, **DIN 376**.**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa**.**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	10,2 mm
Kierteen Ø	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,75 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	36 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		