



Tarkkuussyylinterilukko lukkosylinteri, yksittäislukittava, Kotelon Ø: 45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085814 45
GTIN	2050000971952
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussyylinterilukko, niklattu messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu, kaksoislukittava terässanka. Integroitu lukkosylinteri nro 950050 (ei nro 085816) mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen/integroinnin olemassa olevaan lukitusjärjestelmään (DOM). Lukkosylinteri nro 950050 mahdollistaa yksilöllisen kokoonpanon.

Huomautus:

Lukkosylinterit yksilöllisiin tarpeisiin, katso nro 950050 ja nro 950072, **ryhmä 95**

Työtilavarusteluettelo nide 3.

Tekninen kuvaus

Sanka karkaistu	kyllä
Sulkemistapa	Nastasyylinterilukko
Kotelon Ø	45 mm
Avainten määrä	2
Sanka kaksoissalvattu	kyllä

Lukitusnumerokehä	HO 001 - 200
Sangan Ø	6 mm
Sangan materiaali	teräs
Rungon materiaali	niklattu messinki
liitettävissä lukitusjärjestelmään	kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä	ei
sopii lukkosylintereille	kyllä
Lukkojen lukumäärä	1
Sulkeminen	yksittäislukittava
Tuotetyyppi	Riippulukko