



Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm, Tyyppi: G2422



Tilaustiedot

Tilausnumero	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Paineilmasuorahiomakone. Kestävä ja tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistytksen.

Kiristysholkkien Ø 6 mm. Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan, maksimikierto **20 000 1/min.**

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierto	20000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	618 l/min
Paino	0,7 kg
Valmistajamerkintä	G2422-1
Pituus	277 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,4 m/s ²
Antoteho	350 W

Toimintäääni	77 dB(A)
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------