

**Garant****Konekierretappi erikoispitkä HSS-E, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134660 M16
GTIN	4045197075819
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Erittäin pitkä varsi.**≤ M10: Varsi, **DIN 371**;≥ M12: Varsi, **DIN 376**.**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	14 mm
Kierteennousu	2 mm
Kierteen Ø	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		