

Garant**Varsi-kierrejrysin 1,5×D, TiAlN, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139652 M6
GTIN	4045197199652
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jrsintä yhdessä työvaiheessa.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,012 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	59 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	9,56 mm
Kierteen koko	M6
Nimellis- $\varnothing D_c$	4,68 mm
Terän pituus L_c	9,56 mm

Ohjelmointiarvo upotukselle L ₁	10,2 mm
Kaulan Ø D ₁	6,6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	27 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
kuiva	soveltuu		