

**Garant****TKM-NC-konekalvin, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 5,02mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 164340 5,02   |
| GTIN         | 4045197093516 |
| Tuoteluokka  | 11P           |

**Kuvaus****Malli:**

**NC-yhteensopiva** standardin DIN 8093 kaltainen malli, **suoran varren Ø** vastaa **standardi-istukoita** erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysholkeissa**. Näin saavutetaan **paras pyörimistarkkuus**.

**Toleranssitiedot:**

Koko 0,6 – 0,9: valmistus- tai leikkaustoleranssi **0/+0,004 mm**.

Koot 0,98 – 20: Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi standardin DIN1420 mukaan **H7-poraustoleranssille**.

**Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei enää tarvita erikoismittaisia istukoita**. Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.

**Käyttö:**

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei'ille.

**Huomautus:**

Nroa 164340 ja 164341 vastaavat kalvimet, joissa on erilainen halkaisija ja sovitteet, katso nro 164344 ja 164345.

**Tekninen kuvaus**

|  |                |
|--|----------------|
| Ulkonema L <sub>1</sub>                      | 51 mm          |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,12 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                    | 5,02 mm        |
| Varren toleranssi                            | h6             |
| varren Ø D <sub>s</sub>                      | 6 mm           |
| Kokonaispituus L                             | 93 mm          |

|  |                |
|--|----------------|
| Terän pituus $L_c$                     | 26 mm          |
| Terien lkm Z                           | 6              |
| Toleranssi                             | H7             |
| Kalvintatyövara $\varnothing$ ohjearvo | 0,1 - 0,2 mm   |
| Pinnoitus                              | pinnoittamaton |
| Lastuava aine                          | TKM            |
| Standardi                              | Tehdasnormi    |
| Sisjäähdytys                           | ei             |
| Varsi                                  | DIN 6535 HA    |
| Käyttö poraustavalla                   | läpireiällä    |
| Värirengas                             | vihreä         |
| Tuotetyyppi                            | Phillips-BIT   |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | $V_c$    | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alu                            | soveltuu          | 35 m/min | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu          | 30 m/min | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 20 m/min | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 13 m/min | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 10 m/min | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 8 m/min  | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 6 m/min  | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 10 m/min | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 8 m/min  | M         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | soveltuu          | 8 m/min  | S         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 8 m/min  | K         |
| CuZn                           | soveltuu          | 20 m/min | N         |
| Uni                            | soveltuu          |          |           |

märkä enintään

soveltuu