

Garant**Varsi-kierrejrysin 1,5×D, TiAlN, M: M8****Tilastiedot**

Tilausnumero	139652 M8
GTIN	4045197199669
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrshintä yhdessä työvaiheessa.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,015 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,25 mm
HammaslukuZ	4
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren pituus L_s	40 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	13,24 mm
Kierteen koko	M8
Nimellis- $\varnothing D_c$	6,22 mm
Terän pituus L_c	13,24 mm

Ohjelmointiarvo upotukselle L ₁	14,1 mm
Kaulan Ø D ₁	9 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	27 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
kuiva	soveltuu		