



Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 8X0,75



Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 8X0,75
GTIN	4045197082275
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,75 mm

Poran Ø d₁: 6 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 16,8 mm

Varren pituus L_s: 36 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 63 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm
Kierteennousu	0,75 mm
HammaslukuZ	3

Poran $\varnothing d_1$	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
Varren \varnothing	6 mm
suurin käyttösyvyys l_1	16,8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porauksen \varnothing	6 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	16 mm
Kierteen koko	8 x 0,75
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre