

**Garant****Varsi-kierrejrysin 1,5×D, TiAlN, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139652 M10
GTIN	4045197199676
Tuoteluokka	11J

**Kuvaus****Malli:**

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen.

**Etu:**

**Upotus ja kierteen jrsintä yhdessä työvaiheessa.**

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ teräksessä < 60 HRC	0,017 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	5
HammaslukuZ	5
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Varren pituus $L_s$	45 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	15,91 mm
Kierteen koko	M10
Nimellis- $\varnothing D_c$	7,79 mm
Terän pituus $L_c$	15,91 mm

Ohjelmointiarvo upotukselle L <sub>1</sub>	16,9 mm
Kaulan Ø D <sub>1</sub>	11 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	27 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
kuiva	soveltuu		