



## Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 8X1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 8X1
GTIN	4045197082282
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään** (huomioitava tukeva kiinnitys).

**Sis. jäähdytysaineen syöttö.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 139665**

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 6 mm

suurin käyttösyvyys l<sub>1</sub>: 16,4 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 36 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 63 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
HammaslukuZ	3
Poran $\varnothing d_1$	6 mm
Varren $\varnothing$	6 mm
suurin käyttösyvyys $l_1$	16,4 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen $\varnothing$	6 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	16 mm
Kierteen koko	8 × 1
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre