

Garant**Varsi-kierrejrysin 1,5×D, TiAlN, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139652 M14
GTIN	4045197199690
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrintä yhdessä työvaiheessa.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	5
Kierteennousu	2 mm
Lastu-urien määrä	5
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,019 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	96 mm
Varren pituus L_s	48 mm
Sisäjäähdytys	ei
Kierteen syvyys	23,25 mm
Kierteen koko	M14
Nimellis- $\varnothing D_c$	10,92 mm

Terän pituus L_c	23,25 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L_1	24,5 mm
Kaulan $\varnothing D_1$	15,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään $1,5 \times D$ läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään $1,5 \times D$ pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pun.
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	27 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
kuiva	soveltuu		