

Garant
TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 40xD, TiAlN, Ø h10 DC: 9mm

Tilauksetiedot

Tilausnumero	123740 9
GTIN	4045197498267
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Kierreuritettu, **4 ohjauksiistettä** ja sisäiset jäähdityskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. **Kärkikulma 135°** ja **työstötoleranssi fg6** optimaalisia syväporausreikiä varten. **Hyvä kohdistustarkkuus ja porareian tarkka pyöreä muoto.**

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prosessivarmojen syväreikäporien 40xD ja 50xD käytön takaamiseksi tarvitaan ehdottomasti ohjauksiä varten ohjauksipora nro 122736 ja lisäohjauksiä 20xD varten lisäohjauksipora nro 123691.

Ohjauksiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	9 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	380 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	fg6
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	430 mm
Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	366,5 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Malli	40xD
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Ohjauspora välttämätön	kyllä, ohjaus- ja lisäohjauspora
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	65 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		