



Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 12X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 12X1
GTIN	4045197082305
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 4

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1 mm

Poran Ø d₁: 10 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 24,5 mm

Varren pituus L_s: 40 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 80 mm

Tekninen kuvaus

Poran Ø d ₁	10 mm
HammaslukuZ	4
Lastu-urien määrä	4

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kierteennousu	1 mm
Varren \emptyset	10 mm
suurin käyttösyvyys l_1	24,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
Varren pituus L_s	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen \emptyset	10 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteen koko	12 x 1
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre