



Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 12X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 12X1,5
GTIN	4045197082312
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 4

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1,5 mm

Poran Ø d₁: 10 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 24,7 mm

Varren pituus L_s: 40 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 80 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,04 mm
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
Poran Ø d ₁	10 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
HammaslukuZ	4
Varren Ø	10 mm
suurin käyttösyvyys I ₁	24,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Varren pituus L _s	40 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porauksen Ø	10 mm
Täysprofili	kyllä
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteen koko	12×1,5
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre