



Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 2,5X0,35



Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

HammaslukuZ: 3

Porausvyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,35 mm

Poran Ø d₁: 2,06 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 5,3 mm

Varren pituus L_s: 28 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 39 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Poran Ø d ₁	2,06 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,003 mm

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
HammaslukuZ	3
Varren Ø	3 mm
suurin käyttösyvyys I ₁	5,3 mm
Kokonaispituus L _{ges}	39 mm
Varren pituus L _s	28 mm
Porauksen Ø	2,06 mm
Täysprofili	kyllä
Kierteen syvyys	7 mm
Kierteen koko	2,5 × 0,35
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre