




## Kierrevarsijysin 1,5×D 1,5×D, TiAlN, M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139655 M6
GTIN	4045197082039
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen. **Sis. jäähdytysaineen syöttö.**

#### Etu:

**Upotus ja kierteen jyrshintä yhdessä työvaiheessa.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suosittelut seuraajatuotteet ovat nro 139653 ja 139654 (2×D).**

Kierretyyppi: M

Kierretyyppi: M-LH

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Kierteennousu: 1 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 4,68 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 36 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 59 mm

Varren Ø: 8 mm

upotuksen enimmäis-Ø d<sub>3</sub>: 6,6 mm

### Tekninen kuvaus

Poran Ø d <sub>1</sub>	4,68 mm
------------------------	---------

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Ohjelmointiarvo upotukselle $l_1$	10,2 mm
upotuksen enimmäis- $\varnothing d_3$	6,6 mm
Hammasluku $Z$	3
Varren $\varnothing$	8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	59 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen $\varnothing$	4,68 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	9 mm
Kierteen koko	6
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä