

 Atlas Copco

Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: G2408-115



Tilaustiedot

Tilausnumero	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat kulmahiomakoneet, joiden kierrosluku pysyy lähes muuttumattomana myös kuormitettuna. Turvakytin estää laitteen tahattoman käynnistyksen.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2408-115
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8,1 m/s ²
Enimmäisilmantarve	786 l/min
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Paino	0,9 kg

Antoteho	350 W
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Toimintäääni	81 dB(A)
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone