



## Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M×nousu: 16X1,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 16X1,5
GTIN	4045197082336
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jysintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

**Sis. jäähdytysaineen syöttö.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 139665**

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 4

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1,5 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 12 mm

suurin käyttösyvyys l<sub>1</sub>: 32,2 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 45 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 90 mm

### Tekninen kuvaus

Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
HammaslukuZ	4

Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Poran Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Varren Ø	12 mm
suurin käyttösyvyys l <sub>1</sub>	32,2 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	45 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porauksen Ø	12 mm
Täysprofili	kyllä
Kierteen syvyys	32 mm
Kierteen koko	16×1,5
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre