



Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, M×nousu: 4X0,5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 139670 4X0,5 |
| GTIN | 4045197082244 |
| Tuoteluokka | 11J |

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,5 mm

Poran Ø d₁: 3,35 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 8,2 mm

Varren pituus L_s: 36 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 55 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| HammaslukuZ | 3 |
| Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ² | 0,015 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Poran $\varnothing d_1$ | 3,35 mm |
| Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle | 2,0 x D |
| Varren \varnothing | 6 mm |
| suurin käyttösyvyys l_1 | 8,2 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 55 mm |
| Varren pituus L_s | 36 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Porauksen \varnothing | 3,35 mm |
| Täysprofiili | kyllä |
| Kierteen syvyys | 8 mm |
| Kierteen koko | 4 x 0,5 |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | TKM |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohja- ja läpireiällä |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | vihreä |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre |