



Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, M×nousu: 5X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	139670 5X0,5
GTIN	4045197082251
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139665

Kierretyyppi: MF-LH

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,5 mm

Poran Ø d₁: 4,3 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 10,2 mm

Varren pituus L_s: 36 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 55 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Poran Ø d ₁	4,3 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,018 mm

Lastu-urien määrä	3
HammaslukuZ	3
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
Varren Ø	6 mm
suurin käyttösyvyys I ₁	10,2 mm
Kokonaispituus L _{ges}	55 mm
Varren pituus L _s	36 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porauksen Ø	4,3 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	10 mm
Kierteen koko	5 x 0,5
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre