

Garant**Konekierretappi, TiN, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135100 M10
GTIN	4045197076052
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Paremmat kulutuskestävyyssominaisuudet, minkä ansiosta käytettävissä suuremmilla nopeuksilla ja **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	10 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	14 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		