

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135300 M2
GTIN	4045197076335
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäinen vahva oikeakätinen lastu-ura, parhaaseen lastunpoistoon.

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittellemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,4 mm
Kierteen Ø	2 mm
Alkureiän Ø	1,6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,8 mm

Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin