

Garant**Konekierretappi DIN 376, höyrytetty, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134980 M5
GTIN	4045197446244
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****kaikki koot = DIN 376 (= varren Ø kavennettu) – suurempiin työstösyvyksiin.****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,8 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	3,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		