

Garant
Konekierretappi, höyrytetty, M: M3

Tilaustiedot

Tilausnumero	135300 M3
GTIN	4045197076342
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Erittäinen vahva oikeakätinen lastu-ura, parhaaseen lastunpoistoon.

Suositus:

 Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittellemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	3,5 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin