



Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien Ø 6 mm pitkä, Tyyppi: S150



Tilaustiedot

Tilausnumero	079448 S150
GTIN	7322590019877
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.

Kiristysholkkien Ø 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2424 S150
Antoteho	750 W
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Paino	0,96 kg

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	432 l/min
Toimintäääni	76 dB(A)
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysbolkki suorahiomakoneille Kiristysbolkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------