

## Kierreleuat 6e, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	140350 M4
GTIN	4045197083364
Tuoteluokka	11K

### Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq M3$  molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.  $1\frac{3}{4}$ -kierteen etuviiste. Toleranssialue 6e = alimitta n. 0,03–0,04 mm. Toleranssiluokalle "keski", kun pulteissa on galvaaninen suojakerros.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	5 mm
Nousu	0,7 mm
Ulko-Ø	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6e
Kierteen koko	M4
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		