

Garant**Kierreleuat 6g, M: M10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140300 M10 |
| GTIN | 4045197083159 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 30 mm

Korkeus: 11 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Nousu | 1,5 mm |
| Korkeus | 11 mm |
| Ulko-Ø | 30 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko | M10 |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |