



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 52862



Tilaustiedot

Tilausnumero	079441 52862
GTIN	616026528628
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone.

Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. Tasapainotettu, hitaasti käyvä pienhiomakone, **säädettävä kierrosluku 25000 1/min asti.**

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Pituus	144 mm
Valmistajamerkintä	52862
Antoteho	298 W
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,6 m/s ²
Paino	0,48 kg
Toimintäääni	79 dB(A)
Enimmäisilmantarve	564 l/min
Kiristysholkkien Ø	3 mm

Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone