

HOLEX®**Kierreleuat 6g, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140320 M20
GTIN	4045197083340
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 2,5 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 18 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	2,5 mm
Korkeus	18 mm
Ulko-Ø	45 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	20
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea