

**HOLEX®****Kierreleuat 6g, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140320 M4
GTIN	4045197083265
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,7 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	5 mm
Nousu	0,7 mm
Ulko-Ø	20 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	4
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea