

Kierreleuat 6e, M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	140350 M10
GTIN	4045197083401
Tuoteluokka	11K

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. $\geq M3$ molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. $1\frac{3}{4}$ -kierteen etuviiste. Toleranssialue 6e = alimitta n. 0,03–0,04 mm. Toleranssiluokalle "keski", kun pulteissa on galvaaninen suojakerros.

Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
Korkeus	11 mm
Ulko-Ø	30 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6e
Kierteen koko	M10
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		