

HOLEX®**Kierreleuat 6g, M: M22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140320 M22
GTIN	4045197530202
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 2,5 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 22 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	2,5 mm
Korkeus	22 mm
Ulko-Ø	55 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierteen koko	22
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea