

**Garant****Kierreleuat 6g, M: M3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140300 M3,5
GTIN	4045197083081
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,6 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	5 mm
Nousu	0,6 mm
Ulko-Ø	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M3,5

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		