

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M1,4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Kierteennousu: 0,3 mm

Kokonaispituus L: 28 mm

varren $\varnothing D_s$: 2,5 mm

Varren nelikulmio \square : 2,1 mm

Alkureiän \varnothing : 1,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	1,4 mm
Alkureiän \varnothing	1,1 mm
Kierteennousu	0,3 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kokonaispituus L	28 mm

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	2,8 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M1,4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpereiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin