



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR1235HX



Tilaustiedot

Tilausnumero	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Huippuluokan teho-painosuhte jopa 20 Nm:n vääntömomenttiin asti voimakkaaseen ruuvaukseen - kevyt laite ja lyhyt pää 163 mm.

Pitkä käyttöikä **harjattoman EC-moottorin** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 3,0 Ah litiumioniakku, laturi, L-BOXX, vyöklipsi, kärkipidin, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle ja laturille, 1/2 L-BOXX-alusta varusteille.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Pituus	126 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
akun jännite	12 V
Akkukapasiteetti	3 Ah
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä	GSR 12V-35 HX
Korkeus	160 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1750 min ⁻¹
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 400 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Tyypillinen käyttö	Strong
Työkalupidin	Kuusiokolo 1/4 tuumaa
enimmäisvääntömomentti kova	30 Nm
Paino	0,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 1,9 m/s ²
enimmäisvääntömomentti pehmeä	15 Nm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	12V
USP2	Harjaton moottori, L-Boxx

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V

073855 B12

Akun latauslaite Tyyppi GAL1240

073866 GAL1240