

**HOLEX®****Kierreleuat 6g, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140320 M27
GTIN	4045197530226
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. **≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	25 mm
Nousu	3 mm
Ulko-Ø	65 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	27
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea