

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130150 M2 |
| GTIN | 4045197065261 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 32 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Kierteen Ø | 2 mm |
| Kierteennousu | 0,4 mm |
| Alkureiän Ø | 1,6 mm |
| Standardi | DIN 352 |
| varren Ø D _s | 2,8 mm |
| Kokonaispituus L | 32 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 2,1 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteen syvyys | 4 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M2 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | A |
| Etuviiste | D |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Käsikierretappi |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| GG(G) | sopii rajoituksin |
| Uni | sopii rajoituksin |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |