

Garant**Kierreleuat, M: M7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140400 M7
GTIN	4045197083524
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1 mm
Korkeus	9 mm
Ulko-Ø	25 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierteen koko	M7
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		