

Garant**Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140620 M12
GTIN	4045197083685
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

1 3/4 -kierteen etuviiste. Molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.**Tekninen kuvaus**

Nousu	1,75 mm
Korkeus	14 mm
Ulko-Ø	38 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M12
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		