

Garant**Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M14****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140620 M14 |
| GTIN | 4045197083692 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

1 3/4 -kierteen etuviiste. Molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.**Tekninen kuvaus**

| | |
|------------------|------------|
| Korkeus | 14 mm |
| Nousu | 2 mm |
| Ulko-Ø | 38 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko | M14 |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|----------------|-------------|
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |