

Garant**Käsikierretappi, erillinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, M: M18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130160 M18
GTIN	4045197065650
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 14 mm

Varren nelikulmio \square : 11 mm

Alkureiän \varnothing : 15,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,5 mm
Kierteen \varnothing	18 mm
Alkureiän \varnothing	15,5 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M18
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin