

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130150 M20
GTIN	4045197065469
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 95 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Standardi	DIN 352

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Varren nelikulmio \square	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin