

Garant**Käsikierretappi, erillinen kakkostappi, pinnoittamaton, M: M22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130170 M22
GTIN	4045197065872
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren $\varnothing D_s$: 18 mmVarren nelikulmio \square : 14,5 mmAlkureiän \varnothing : 19,5 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,5 mm
Kierteen \varnothing	22 mm
Alkureiän \varnothing	19,5 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	44 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M22
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin