

Garant**Käsikierretappi, erillinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130160 M27
GTIN	4045197065698
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	27 mm
Alkureiän Ø	24 mm
Kierteennousu	3 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M27
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin