

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 135450 M6 |
| GTIN | 4045197076847 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:**Koko M2,6, vanha DIN-profiili. **HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 6 mm |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Alkureiän Ø | 5 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 12 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M6 |
| Pinnoitus | höyrytetty |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

