

Garant**Konekierretappi kartiom. kapeneva, höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135550 M4
GTIN	4045197076953
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kartiomaisesti kapeneva ohjauskierre.****Erityisesti syville pohjareikäkierteille, joissa lastut jäävät kierretappin lastu-uriiin. HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	3,3 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Kierteen Ø	4 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	8 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

