

Garant**Käsikierretappi, erillinen kakkostappi, pinnoittamaton, M: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130170 M30
GTIN	4045197065902
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren $\varnothing D_s$: 22 mmVarren nelikulmio \square : 18 mmAlkureiän \varnothing : 26,5 mm**Tekninen kuvaus**

Alkureiän \varnothing	26,5 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Kierteen \varnothing	30 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	18 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M30
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin