



Kovametallisahanterä, Tyyppi: 165T24



Tilaustiedot

Tilausnumero	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

PTFE-Pinnoite (teflon): vähentää kitkaa nopeisiin ja viileisiin leikkauksiin. Suojaa korroosiolta ja hartsin keräytymiltä. Laserleikatut tärinäaukot: vähempään tärinään ja tarkempiin leikkauksiin. Aukot on täytetty polyuretaanilla, ja ne toimivat iskunvaimentimina niin, että tärinät eivät pääse kovametallihampaisiin asti. Laadukas laserleikattu teräs: takuulla tarkat leikkaukset. Koboltilla käsitellyt kovametallihampaat: pysyvät kauemmin terävinä ja leikkaavat puhtaasti. Optimoitu akkukäyttöisiin työkaluihin, erittäin ohut leikkausleveys ja pitkä käyntiaika akun varausta kohden. Kaikki puutyypit: havu-/lehtipuu, vaneri, pinnoitetut levyt, melamiini, MDF. Vakiosahanterät ilman teflonpinnoitetta ja tärinäaukkoja.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	165 mm
Porauksen Ø	15,87 mm
hampaiden lukumäärä	24
Soveltuvuus	puu

Tuotetyyppi

Pyörösahterä