

Garant**Käsikierretappi, erillinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130160 M12
GTIN	4045197065629
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren $\varnothing D_s$: 9 mmVarren nelikulmio \square : 7 mmAlkureiän \varnothing : 10,2 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,75 mm
Kierteen \varnothing	12 mm
Alkureiän \varnothing	10,2 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS

Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

