

**Akkuporavasara, Tyyppi: GBH18V45C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

- Huippuoptimoidun voimalaitteen ansiosta kevyempi kuin vastaavat kaapelikäyttöiset tuotteet - myös ProCORE18V 12.0Ah.
- Lock-on-painike mahdollistaa miellyttävän jatkuvan talttauksen.
- Maksimaalinen teho BITURBO-teknologian ansiosta.
- Muunneltavat kierrosluvut mahdollistava nopeussäätö takaa täsmälliset tulokset.
- Parannettu näkyvyys LED-työvalon ansiosta.
- Kick Back Control vähentää työkalun äkillisten reaktioiden vaaraa.
- Soft-Start, ASC ja EPC mahdollistavat parhaan mahdollisen käyttäjän suojauksen.
- Joustava työskentely käyttötarkoituksesta riippuvan yksilöllisen säädön ansiosta Bosch My Tools App -sovelluksen kautta.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, Connectivity-moduuli, koneliina ja työkalusalkku.

Tekninen kuvaus

Suurin iskutiheys	2720 min ⁻¹
Pakkaus	Kuljetuslaukku
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	45 mm
Kierroslukualue	0 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GBH 18V-45 C

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Iskuenergia	12,5 J
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Paino sisältää akun	8,9 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,5 m/s ²
Pituus	442 mm
Korkeus	224 mm
Paino ilman akkua	8 kg
Tuotetyyppi	Poravasara